



## Flexibla dysdon (tät, polymerbelagd textil) med dysor eller stansade hål - "underhållsfria"

Flexibla dysdon i tät polymerbelagd textil kräver inget underhåll för funktionens skull.  
(Observera dock bestämmelserna om OVK, obligatorisk ventilationskontroll)

### Rengöring och underhåll

#### *Utvändig rengöring*

Flexibla dysdon är tillverkade av polyester med en smutsavvisande plastbeläggning som gör donen lätta att rengöra och underhålla. Utvändig rengöring eller avtorkning kan göras försiktigt med hjälp av trasa, borste eller dylikt och med ett vanligt allrengöringsmedel.

Löst sittande smuts kan eventuellt dammsugas bort.

#### *Invändig rengöring*

Vänd insidan ut på donet. Ansamlat damm och smuts kan antingen dammsugas bort eller rengöras som ovan.

Undvik maskintvätt eftersom materialet då blir skrynkligt och tappar i utseende.

Om man ändå väljer maskintvätt rekommenderas skonsamt program vid max 30°C med efterföljande droptorkning. Maskinen får endast fyllas till 1/3-del av normal kapacitet.

